

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



SPILLSTOPP FÖR WC-STOL

RSK 310 6400 // NRF 618 8603 ART.NR 31010

Spillstoppet är tillverkat av PP med tätningsring i TPE. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att produkten torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning på WC vid utbyte, så att vatten från befintlig WC inte spills ut.

Montering:

Produkten är förmonterad som bild ovan.

- Placera spillstopp på golv bredvid WC
- Lyft upp WC och placera utloppsröret i spillstopp
- Bär ut WC



Rengöring:

Produkten kan demonteras och göras rent med vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°C.

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.