

# ***DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION***



## **PEX-kopplingsset**

### **Tekniska data:**

**Användning:** För montering på ½" gänganslutningar med 15 mm konisk anläggningsyta. Exempelvis kulventiler, fördelarrör, övergångsnipplar, samt andra rördelar som har en 15 mm invändig konisk håldiameter. PEX-kopplingsset är avsett för tappvatten, värme- och kylanläggningar.

**Material:** Mutter: Fkr mässing  
Klämring: Mässing  
Stödhylsa: Mässing DR  
O-ring: EPDM

**Tryckklass:** PN 10

**Temperatur:** Max. 100 °C

**Typgodkänd:** SITAC 0308 / 00

### ***Monteringsanvisning:***

Kontrollera att PEX-kopplingens dimension är korrekt. Kapa PEX-röret vinkelrätt, och tag bort eventuella grader. Trä först mutter och därefter klämringen på PEX-röret. Därefter trycker man in stödhylsan in i den 15 mm koniska delen så att den botten ordentligt. Anslut därefter klämringen och muttern och drag åt lätt med nyckeln. Drag därefter muttern ytterligare 1,5-2 varv. Kontrollera montaget - och drag åt ytterligare om nödvändigt.

### ***Viktigt:***

Vid montering får INTE smörjmedel eller pasta användas då det kan skada O-ringarna med senare läckage som följd.

### **Skötsel:**

*Frese PEX-kopplingsset är normalt helt underhållsfria under förutsättning att våra monteringsanvisningar följts enligt ovan.*