

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



PATENTPROPP utan riv-av funktion

RSK 310 8917 FP 30109 DIM. Ø50/75 MUFF/SLÄT

Patentproppen är tillverkad i PE(PolyEten).

Användningsområde:

Används som skyddslock under pågående installation.

Montering:

Tryck ner patentproppen på röränden tills det tar stopp.

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PE har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast