


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## VAKUUMVENTIL RSK 313 11 34 Art.nr 76700 Vit

Vakuumentilen är tillverkad av ABS-plast med slang i PVC.  
Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa  
och vanligt mildt rengöringsmedel.

### **Användningsområde:**

Ventilen används för att släppa in luft i avloppssystem när undertryck uppstår.  
Max. kapacitet 0,9 l/sek.

### **Montering:**

Produkten passar i flera applikationer.  
Antingen via 1/2" gänganslutning eller via slang, mått se ovan.  
Kompatibel med Faluplast gänglocksats (RSK 808 2377)

Vid gänganslutning behövs tätning i form av gängtape eller gummipackning (medföljer ej)  
Vid slanganslutning rekommenderas att man säkrar med en slangklämma.  
Verifiera att produkten är tät.  
Måste anslutas stående!

### **Underhåll:**

Produkten behöver normalt inget underhåll  
Vi behov kan man blåsa rent ventilen med tryckluft för att få gummimembranet i rätt position.  
Produkten kan ge ett litet ljud ifrån sig. Trolig orsak är att membranet ligger snett.  
Prova i så fall att blåsa resp suga i ventilen.

Tänk på att plastgångor är mjuka.  
Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär.  
Använd ej för mycket kraft!

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°  
ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**