

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



KLÄMRING Till Faluplast Golvbrunnar

RSK 713 5113 // NRF 451 6101 // LVI 331 9911 Art.nr 65068 Vit
RSK 713 5115 // NRF 451 6102 // LVI 331 9912 Art.nr 65061 Grå

Klämringen är tillverkad av Polypropen (PP).

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att synliga delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Klämringarna är enbart avsedda för Faluplast golvbrunnar och används vid installation av tätskikt. Faluplast Golvbrunnar:

- **FLEXIBRUNN** **RSK 711 0847 // NRF 451 6094**
- **IDA** **RSK 711 0848 // NRF 451 6095**
- **BODIL** **RSK 711 0849 // NRF 451 6096**
- **SIV** **RSK 711 0850 // NRF 451 6097**
- **RUT** **RSK 711 0851 // NRF 451 6098**
- **BELLA** **RSK 711 0852 // NRF 143 8328**
- **STELLA** **RSK 711 0808 // NRF 143 8324**
- **LIV** **RSK 711 0853 // NRF 143 8332**

OBS! Inga andra skruvar än de vi rekommenderar får användas.

- Specialskruv 5-pack samt 1st o-ring till klämring (RSK 714 0631)

Om skruvhålen blir skadade finns det möjlighet att i första hand använda

- Reparationsskruv 1 Grov (RSK 712 9831 // NRF 451 6041 // LVI 331 9730)

och i andra hand

- Reparationsskruv 2 Lång (RSK 712 9847 // NRF 451 6044 // LVI 331 9731)

Montering:

Skanna QR-koden på etiketten för monteringsanvisning, alternativt besök vår hemsida www.faluplast.com.

Faluplast