


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TVÄTTMASKINSLÅDEAVLOPP

RSK 808 2367 // NRF 451 6552 Art.nr 70700 Ø32 Vit

RSK 808 2386 // NRF 451 5947 Art.nr 70780 Ø40 Vit

Spillmuff, golvhuv, rörclips, T-röret och den lågbyggda vinkeln är tillverkade i PP (Polypropen) och rör i ABS (Akryl Butadien Styren).

Tätningsslattan är tillverkad i TPE-material.

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att synliga delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För sammankoppling av tvättmaskinsavlopp och tvättilådeavlopp.

Montering:

Produkten är ej monterad som på bild, från fabrik.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapsånor.
- Rengör detaljer före montage samt smörj tätningar. Vi rekommenderar att gummitätningar smörjs innan montage med t.ex Glidex eller liknande siliconbaserat smörjmedel. (Får ej vara oljebaserat)
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Spillmuffen är utrustad med en slanghållarfunktion, som ska hålla fast den anslutna slangen. Vik ner hållaren i spillmuffen och stick ner slangen så att den låses mellan hållare och spillmuff.

Rengöring:

Vid behov kan man demontera och göra rent produkten.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast