



Livskvalitet sedan 1825

Takdusch Ducentic

160 c-c, Polerad mässing

Produktegenskaper

- Inspirerad av traditionell och modern design
- Härlig duschupplevelse
- Finns i polerad mässing och krom

Artikelnummer

RSK-nr.
8283735

Art-nr.
GB4120703619

EAN
7391530088051

Förpackningsinformation

Längd: 745 mm | Bredd: 368 mm | Höjd: 94 mm


Vikt: 5.6 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,402 l/s
- Pressure loss with flow (0,33 l/s) 203 kPa



GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic shower column



- 1. Max flow (bath and shower outlet)
- 2. Ducentic hand shower
- 3. Ducentic head shower
- 4. Ducentic hand shower + diverter spout GB41650638
- 5. Diverter spout GB41650638, bath outlet

1. Max flow (bath and shower outlet)

- Flow rate at 300 kPa:	0,402 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	19 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	74 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	203 kPa

2. Ducentic hand shower

- Flow rate at 300 kPa:	0,122 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	203 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	811 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

3. Ducentic head shower

- Flow rate at 300 kPa:	0,18 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	93 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	370 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

4. Ducentic hand shower + diverter spout GB41650638

- Flow rate at 300 kPa:	0,117 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	220 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	882 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

5. Diverter spout GB41650638, bath outlet

- Flow rate at 300 kPa:	0,367 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	22 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	89 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	243 kPa

Rev, 1, 2025-12-16 Gustavsberg Lab

Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com