


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



RSK 381 1021 (mini-snap)

RÖRKLÄMMOR FALU-SNAP Matt-förkromade

Framtagna för Uponor Metallic Pipe PLUS

RSK 381 1454	artnr 14107	enkel	15/16mm		c/v 20mm
RSK 381 1455	artnr 14007	dubbel	15/16mm	c/c 40mm	c/v 20mm
RSK 381 1021	artnr 14057	enkel	16/20mm		c/v 25mm
RSK 381 1019	artnr 14097	dubbel	16/20mm	c/c 40mm	c/v 25mm
RSK 381 1020	artnr 14087	dubbel	16/20mm	c/c 60mm	c/v 25mm

Samtliga överdelar (lock) är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren)
Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äka krom)
Samtliga underdelar är tillverkade i PP

Användningsområde:

För fastsättning av Uponor Metallic Pipe PLUS i våtrum

Montering:

Vid montering i våtrum använder man tätningsplattor tillverkade i TPE (termoplastisk elastomer) för att undvika att fukt tränger in i väggen
Tätningsplattor bör ej användas på papperstapet, då det finns risk för utfällning.

Rengöring:

Delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast