


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## SPILLMUFF Ø32 med kona och mutter

**RSK 803 6598 FP 72800 VIT**  
**RSK 808 2438 FP 72805 FÖRKROMAD**

Spilltratten och konmuttern är tillverkade av PP (PolyPropen).  
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### **Användningsområde:**

För anslutning av tvättmaskinsavlopp och diskmaskinsavlopp.

### **Montering:**

Tag reda på krav som gäller vid eventuell håltagning av tätskikt.  
Vid fastsättning av spillmuff (RSK 803 6598) mot vägg, använd Distanskloss eller Limdistans.

Det anslutande röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.  
Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor, innan det monteras mot spilltratt.  
Anslut sedan röret till spilltratten.

Spillmuffen (RSK 803 6598) är utrustad med en slanghållarfunktion, som ska hålla fast den anslutna slangen.

Stick ner slangen i spillmuffen. Vik ner hållaren så att slangen låses mellan hållare och spillmuff. Den metallförokromade spillmuffen är inte utrustad med slangfäste.

Beroende på typ av installation behövs klämring av utloppsrör.  
För stående installationer rekommenderar vi 1st klammer per meter.

Sväljkapacitet 0,6 l/sek

Tänk på att plastdelar är relativt mjuka. Var noggrann att alla delar löper in rätt.

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**