


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



Vattenlås för ventilationsaggregat

RSK 807 3901 // NRF 451 6609 Art.nr 45710 Ø32 Vit

Produkten är tillverkad i PP (Polypropen) samt ABS (AkrylButadienStyren)

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Vattenlås för ventilationsaggregat.

Ej för övertryck. Max undertryck 950Pa

Montering:

Blå pil, i bild ovan, visar inloppssidan. Röd pil utloppssidan.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Rörändenas ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget. Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande siliconbaserat smörjmedel.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät!

Röret ska fixeras med klammer.

För skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.

Underhåll:

Vi behov kan man demontera och göra rent låset invändigt enligt nedan.

- Skruva loss ”koppen”, se grön pil i bild. Använd händerna !
(Sitter det hårt använd då en rörtång med stor försiktighet)
- Tag ur bollen.
- Rengör vattenlåset och bollen från smuts och beläggning.
- Återmontera bollen och koppen.
- Testa att produkten är tät.

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Sväljkapacitet 0,55liter/sek

Faluplast