


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



KOMMODVATTENLÅS 40mm x 1 1/4"

RSK 807 5625 Art.nr 44810 Vit

Vattenlås, vinklar, flexibel slang samt golvhuv är tillverkade i PP (Polypropen) Röret i ABS. Det är viktigt att det finns vatten i låset då det annars kan uppstå lukt. (I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)

Användningsområde:

Självrensande vattenlås för kommod, vägg eller golvanslutning.

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för ev håltagning av tätskikt etc.

Produkten är ej monterad som på bild, från fabrik.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas (ABS) röret med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor. Det går att kapa i båda ändar. Tryck inte Ø32mm röret för djupt så det bottenar i punglåset (vid röd pil)
- Montera lågbyggdvinkel mot bottenventil och skruva fast.
- Montera röret i punglås samt Flexislang i punglås och dra åt.
- Montera huv på Flexislang och sedan i golv.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil, se röd pil.
- Vinkla ut låset från bottenventilen.
(Ev. måste man lossa muttern mot Ø40 röret något för att kunna vinkla ut låset)
- Skruva loss koppen, se blå pil.
- Rengör kopp och hus (huset sitter kvar på röret) med borste.
- Återmontera delarna i omvänd ordning.
OBS Det sitter en o-ring i koppen (lite dolt i ett spår) som inte får skadas.
- Testa att produkten är tät !

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 0,6liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.