

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



32 - 25



40 - 32

FÖRM INSKNINGSKONA

RSK 808 0856	Art.nr. 76629	transparent	32mm till 25mm
RSK 808 0855	Art.nr. 76639	transparent	40mm till 32mm

Detaljen är tillverkade av EVA (EtyhyleneVinylAcetate)
Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa
och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Förminskningskona 25 till 32mm // 40 till 32mm

OBS Måste användas tillsammans med låsmutter.

Montering:

Montera den smalare delen i avsett hål och tryck den hårt, så den bottnar.
Drag sedan åt muttern så att konan trycks in och låses i position.

OBS Måste användas tillsammans med låsmutter.

Verifiera att produkten är tät.

Underhåll:

Produkten behöver normalt inget underhåll.

Kan torkas ren om behov uppstår, med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

EVA har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin, tensider samt UV.

Faluplast