

Drifts- & Skötselinstruktion för tvättställ

Skötselråd för tvättställ

Allmänt

IDOs badrumspjäser tillverkas i sintrat sanitetsporcelain, vilket innebär att porcelinet bränns under hög temperatur. Resultatet blir en blank och motståndskraftig yta som står emot de flesta i ett hem förekommande preparat. För att porcelinet ska hålla hög hygienisk standard bör noggrann rengöring ske regelbundet enligt nedanstående råd och anvisningar.

Glaserade porslinsytor

Glasyren är mycket tålig och fodrar ingen annan skötsel en rengöring med vanligt tvättmedel. Använd ej skurpulver eller material med slipeffekt, då dessa repar och mattar den blanka ytan.


Förkromad armatur

Rengör med vanligt tvättmedel och torka efter noga för att förhindra att torkfläckar uppstår.


Rengöring av vattenlåset

Vattenlåset som sitter under tvättstället förhindrar att luft från avloppsledningen tränger upp. Detta kan ibland behöva rensas. Skruva då av renskopen underst. (Rakt vattenlås delas under behållaren.) Rensa vattenlåset underifrån. Är avlagringar från tvål o.dyl svåra att få bort kan man behöva demontera hela behållaren för renspolning. Se till att de koniska packningarna blir rätt monterade! Kontrollera även att tvättställets bottenventil är fri från främmande material!


Heltäckande keramiska tvättställ




IDO 11377
600 x 385/500



IDO 11376
800 x 385/500




IDO 11375
900 x 385/500 (H),
högerbassäng




IDO 11374
900 x 385/500 (V),
vänsterbassäng

Övrigt
IDO.....
RSK.....




IDO 11373
1200 x 385/500

Installation omfattar följande tvättställ




IDO 181
RSK 750 70 00
640 x 500 mm




IDO 182
RSK 750 70 26
400 x 260 mm




IDO 183
RSK 750 70 31
560 x 400 mm



IDO 184
RSK 750 70 42
600 x 485 mm




IDO 185
RSK 750 70 54
560 x 440 mm



IDO 186
RSK 750 70 27
560 x 470 mm



IDO 187
RSK 750 70 00
430 x 285 mm




IDO 188
RSK 750 70 28
600 x 500 mm




IDO 189
RSK 750 70 66
500 x 360 mm




IDO 190
RSK 750 70 29
500 x 500 mm




IDO 137
RSK 750 60 60
495 x 380 mm




IDO 138
RSK 750 60 61
705 x 500 mm



IDO 170-5
RSK 750 04 15
495 x 345 mm




IDO 174-0
RSK 750 04 10
600 x 670 mm



IDO 283
RSK 750 70 90
605 x 460 mm


IDO 170-6
RSK 750 04 16
595 x 444 mm

IDO 174-2
RSK 750 04 11
600 x 580 mm




IDO 170-7
RSK 750 04 17
695 x 495 mm

IDO 372
RSK 750 06 33
500 x 380 mm



IDO 370
RSK 750 06 31
650 x 510 mm



IDO 371
RSK 750 06 32
560 x 450 mm