

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



GOLVHUV FÖR WC (delbar)

RSK 808 2000 art nr 59000 vit

Huven är tillverkade i PP (Polypropen). Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För WC stol

Montering:

Huven kan eftermonteras runt toalettstol

- Böj isär lite huven snett så att plasten inte överbelastas
- Vrid huven runt toalettstolen
- Lås sedan ihop huven.

Info: Hål Ø107mm
Höjd 90mm
id 150mm
Delbar

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast