

iBVD

Dokument Id
5562742758-00389
Version
1

Skapad
2024-07-17
Publicerad
2024-07-17



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

LK Kopplingsskåp är ett kompakt kopplingsskåp med plats för fyra anslutningar utan gruppavstängning och tre med gruppavstängning. Skåpet kan också användas för att skarva rör i vägg. Skåpet kan även användas till att koppla en vattenutkastare VUK med kall- och varmvatten. Vattenutkastarens rör dras genom skåpets rygg där knockout hål förses med genomföringar. Det finns fyra hål i skåpets botten, samt fyra knockout hål uppåt och två knockout hål åt båda sidor.

Levereras komplett med lucka vit kulör RAL9016. Skåpet ska ej monteras med luckan in i rum med tätskikt på vägg. Placering av kopplingsskåpet kan ske i yttervägg på den varma sidan.

Skåpet samt luckan är tillverkat av pulverlackerad stålplåt. Skåpet har vattentät botten med 50 mm hög framkant. LK Dränagebøj V2 komplett är bipackad för läckagindikeringen ur vägg.

Skåpet kompletteras med erforderligt antal skåpsgenomföringar, separat artikel:

- Tomrör dimension 25 använd LK Skåpsgenomföring 25 tomrör.
- Rör dimension 12–16 använd LK Rör genomföring 8-20.
- Rör dimension 20–34 använd LK Skåpsgenomföring UNI.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	-EC003607 - Fördelarskåp (vattentätt)
BK04 ›	-20505 - Tappvattensystem -20506 - Golvvärme vattenburen
BSAB ›	-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

LK Systems AB

Organisationsnummer

5562742758

Adress

Johannesfredsvägen 7

Hemsida

<https://www.lksystems.se>

Miljökontaktperson**Namn**

Hans Bramevik

Telefon

0406985000

E-post

info@lksystems.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt

Nej

Innehåller produkten elektronik

Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet

Nej

Varans vikt

2,41 - kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
ABS plast		9003-56-9		0,49%	
Titanium dioxide		13463-67-7	236-675-5	0,04%	
Termoplastisk Polyesterpolymer (TPEE)		Övrigt, polymer		0,25%	
Polypropylen, Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-		25322-69-4	500-039-8	1,79%	
Paraffinolja		8012-95-1	232-384-2	0,14%	
EPDM synonym Ethylene-		25038-36-2	Saknas	1,1%	

ethylidenenorbornene-propylene terpolymer					
Bis(4-octylphenyl)amine		101-67-7	202-965-5	0,05%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7		1333-86-4	215-609-9	0,19%	
Galvaniserat stål (Förzinkat)		Övrigt, metaller		4,59%	
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		1,35%	
Polystyren		9003-53-6		3,08%	
Pulverlack		Övrigt, polymer		3,47%	
Stål, EN 1.0026 (C, Mn, P, S) (s195T,)		Övrigt, metaller		83,46%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-07-17

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Ja

Specification av ingående ämnen i nanomaterialet och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
Kimrök	1333-86-4	=0,19%

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6 DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Förpackas i kartong. Vid större batch packas godset på pall. Retursystem för pall tillämpas. LK Systems ingår i förekommande producentansvar för förpackningar.

7 BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus och torrt. Får inte lastas på.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8 BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Går att återmontera

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Sorteras som metall

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
188 27 06		7331590064404

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
