


Utloppspip/omkastare till
säkerhetsblandare 9000-serien

Montering

- Byt ut blandarens utloppsnippel mot den bifogade nippeln (10 mm insex).
- Trä på pipen/omkastaren och rikta in den i önskat läge.
- Dra fast med medföljande insexnyckel (3 mm).



FM Mattsson

NORSK

Utløpstut/Omkaster til Sikkerhetsbatteri, 9000-serien.

Montering

- Bytt ut batteriets utløpsnippel med den med følgende nippelen (10 mm umbrako).
 - Tre på utløpstuten og skru den fast med vedlagte umbrakonøkkel (3 mm).
-

DANSK

Udløbstud/Omskifter til Sikkerhedsarmatur, 9000-serien.

Montering

- Skift Sikkerhedstermostatens nippel med den vedlagt nippel (10 mm umbraco).
 - Sæt tuden/omskifteren på og juster den i det ønskede leje.
 - Spænd fast med den vedlagte Umbrakonøgle (3 mm).
-

DANSK

Spout/Diverter for Safety mixer, 9000-series.

Assembly

- Replace the outlet nipple with the attached nipple (10 mm hex socket).
- Fit the spout/diverter and adjust to desired position.
- Tighten with enclosed hex socket key (3 mm).