



# Serviceväska

Art.nr: 1006671 RSK: 8504991

- För PE-X-, PE-RT-, PB- och multilayer-rör

Unika egenskaper

Bildnr	Beskrivning	Artikelnr.	RSK-nr.	Antal
1	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 15	PM5 6372 0150 PM5 70 10 0150	847 53 35 847 53 36	1 st.
2	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 16	PM5 6372 0160 PM5 70 10 0160	847 53 36 847 53 37	1 st.
3	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 18	PM5 6372 0180 PM5 70 10 0180	847 53 37 847 53 38	1 st.
4	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 20	PM5 6372 0200 PM5 70 10 0200	847 53 38 847 53 39	1 st.
5	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 22	PM5 6372 0220 PM5 70 10 0220	847 53 39 847 53 40	1 st.
6	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 25	PM5 6372 0250 PM5 70 10 0250	847 53 40 847 53 41	1 st.
7	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 30	PM5 6372 0300 PM5 70 10 0300	847 53 41 847 53 42	1 st.
8	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 35	PM5 6372 0350 PM5 70 10 0350	847 53 42 847 53 43	1 st.
9	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 40	PM5 6372 0400 PM5 70 10 0400	847 53 43 847 53 44	1 st.
10	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 45	PM5 6372 0450 PM5 70 10 0450	847 53 44 847 53 45	1 st.
11	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 50	PM5 6372 0500 PM5 70 10 0500	847 53 45 847 53 46	1 st.
12	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 60	PM5 6372 0600 PM5 70 10 0600	847 53 46 847 53 47	1 st.
13	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 75	PM5 6372 0750 PM5 70 10 0750	847 53 47 847 53 48	1 st.
14	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 90	PM5 6372 0900 PM5 70 10 0900	847 53 48 847 53 49	1 st.
15	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 110	PM5 6372 1100 PM5 70 10 1100	847 53 49 847 53 50	1 st.
16	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 125	PM5 6372 1250 PM5 70 10 1250	847 53 50 847 53 51	1 st.
17	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 150	PM5 6372 1500 PM5 70 10 1500	847 53 51 847 53 52	1 st.
18	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 175	PM5 6372 1750 PM5 70 10 1750	847 53 52 847 53 53	1 st.
19	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 200	PM5 6372 2000 PM5 70 10 2000	847 53 53 847 53 54	1 st.
20	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 225	PM5 6372 2250 PM5 70 10 2250	847 53 54 847 53 55	1 st.
21	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 250	PM5 6372 2500 PM5 70 10 2500	847 53 55 847 53 56	1 st.
22	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 275	PM5 6372 2750 PM5 70 10 2750	847 53 56 847 53 57	1 st.
23	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 300	PM5 6372 3000 PM5 70 10 3000	847 53 57 847 53 58	1 st.
24	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 325	PM5 6372 3250 PM5 70 10 3250	847 53 58 847 53 59	1 st.
25	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 350	PM5 6372 3500 PM5 70 10 3500	847 53 59 847 53 60	1 st.
26	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 375	PM5 6372 3750 PM5 70 10 3750	847 53 60 847 53 61	1 st.
27	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 400	PM5 6372 4000 PM5 70 10 4000	847 53 61 847 53 62	1 st.
28	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 450	PM5 6372 4500 PM5 70 10 4500	847 53 62 847 53 63	1 st.
29	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 500	PM5 6372 5000 PM5 70 10 5000	847 53 63 847 53 64	1 st.
30	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 550	PM5 6372 5500 PM5 70 10 5500	847 53 64 847 53 65	1 st.
31	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 600	PM5 6372 6000 PM5 70 10 6000	847 53 65 847 53 66	1 st.
32	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 650	PM5 6372 6500 PM5 70 10 6500	847 53 66 847 53 67	1 st.
33	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 700	PM5 6372 7000 PM5 70 10 7000	847 53 67 847 53 68	1 st.
34	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 750	PM5 6372 7500 PM5 70 10 7500	847 53 68 847 53 69	1 st.
35	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 800	PM5 6372 8000 PM5 70 10 8000	847 53 69 847 53 70	1 st.
36	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 850	PM5 6372 8500 PM5 70 10 8500	847 53 70 847 53 71	1 st.
37	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 900	PM5 6372 9000 PM5 70 10 9000	847 53 71 847 53 72	1 st.
38	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 950	PM5 6372 9500 PM5 70 10 9500	847 53 72 847 53 73	1 st.
39	FM MattssonPexa Armbutur Impremperingsring PEX 1000	PM5 6372 10000 PM5 70 10 10000	847 53 73 847 53 74	1 st.