

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



T-RÖR MED SVÄNGT INLOPP 32mm, vit RSK 291 0262 // NRF 451 6607 Art.nr 78100

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen). Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

T-anslutning

Montering:

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor.

Skjut i röret tills röret bottnar och drag åt muttern

OBS var noggrann att röret bottnat i delen !

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast när muttern är åtdragen.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät !

Röret ska sedan fixeras med klammer.

För skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast