

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GOLVHUV FÖR WC

RSK 808 2000 // NRF 618 8601 // LVI 658 1804 Art.nr 59000 Vit

Huven är tillverkad i PP (Polypropen). Ingen speciell skötsel ska behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Täckhuv för WC stol.

Montering:

Huven kan eftermonteras runt toalettstol

- Böj isär lite huven snett så att plasten inte överbelastas
- Vrid huven runt toalettstolen
- Lås sedan ihop huven.

Info: Hål Ø107mm
Höjd 90mm
id 150mm
Delbar

Underhåll:

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast